

Garant
VHM freza DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202170 4 |
| GTIN | 4045197454669 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:
Ekscentrinis užgalandimas. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Tolerancija: Nominalus Ø **D_c = e8**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 3,9 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ² | 0,023 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ² | 0,02 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu | 15 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 4 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 54 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 8 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Korekcijos koeficientas v _c | 1,25 |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D pjaunant |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 35 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

šlapias, min.

ribotai tinka

sausasis

ribotai tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB