


**Garant****Rupiojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k12 DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192970 40
GTIN	4045197109118
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Su iššlifuotais drožialaužiais grioveliais.** Priekiniai dantys su išėma viduryje. Pjovimo dantis galima dažnai galąsti - jų profilis nekinta.

**Privalumai:**

Paruošiamajam (rupiajam) frezavimui nedideliu pjovimo gyliu (dažniausiai priekiu). **Tvirta, nes iš staklių suklio kyšo trumpa darbinė dalis.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	6
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm
Koto Ø $D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	32 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		