


**Garant****Rupiojo ir glotniojo apdirbimo cilindrinė freza NF, be dangos, Ø × plotis js16:  
40X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	182500 40X32
GTIN	4045197096906
Produktų klasė	11U

**Aprašymas****Modelis:**

**Užapvalintas profilis.** Pjovimo dantis galima dažnai galūsti - jų profilis nekinta.

**Pastaba:**

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø H7	16 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	32 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Frezos profilis	NF
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelium
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		