

Garant
VHM freza su drožlialaužiais TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203104 16
GTIN	4045197814692
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Didelio našumo freza su **netolygiai išdėstytais dantimis** ir **netolygiu sraiginiu grioveliu**. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys. Įgilintas drožlialaužis.

Pastaba:

$h_{maks.}$: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

$a_{e\ max} = 0,05 \times D$ TPC apdirbimui.

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Dantų skaičius Z: 7

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai ir įkypai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Balansavimo tikslumas su kotu: G 2,5 su HB

Dantų skaičius Z: 7

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 64 mm

Bendras ilgis L: 123 mm

Koto Ø D_s : 16 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,32 mm

Vidutinis drožlės storis $h_{maks.}$ frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm²: 0,071 mm

Techninis aprašymas

Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Bendras ilgis L	123 mm
Dantų skaičius Z	7

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis L_c	64 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,32 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Vidutinis drožlės storis $h_{maks.}$ frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm ²	0,071 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su
apsaugine funkcija Įrankio koto Ø 16 mm

SZ2025 16