

Garant
Rupiojo apdirbimo cilindrinė freza NR, be dangos, $\varnothing \times$ plotis js16: 50X36mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	182200 50X36
GTIN	4045197096746
Produktų klasė	11U

Aprašymas
Modelis:

Užapvalintas profilis. Pjovimo dantis galima dažnai galėsti - jų profilis nekinta.

Pastaba:

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing H7	22 mm
Pjovimo briaunos \varnothing D_c	50 mm
Dantų skaičius Z	6
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	36 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5

Norma	DIN 1880 T1
Frezos profilis	NR
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelio
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		