


Garant**Cilindrinė freza W, be dangos, Ø × plotis js16: 40X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Produktų klasė	11U

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna cilindrinu ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Tipas W = stambiadantė, 40° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

Pastaba:

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Kiaurymės Ø H7	16 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	32 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelio
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		