


Garant**Cilindrinė freza H, be dangos, Ø × plotis js16: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181100 60X30
GTIN	4045197096401
Produktų klasė	11U

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna cilindrinio ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Tipas H = smulkiadantė, 20° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

Pastaba:

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.

f_z skirta $a_p = 0,5 - 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	60 mm
Dantų skaičius Z	12
Kiaurymės Ø H7	27 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	30 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelium
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	22 m/min	P
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		