

**Garant**

**T formos freza segmentinių pleiščių grioveliams, be dangos, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X4mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194010 16,5X4
GTIN	4045197109224
Produktų klasė	11W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pjauna šonine briauna su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

**Pastaba:**

Pleištinių griovelių frezavimui pagal DIN 6888.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	4,0×6,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16,5 mm
Dantų skaičius Z	10
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 850 D/F

Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		