

Garant**Lankstus keičiamas įtempiklis, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360064 1

GTIN

4045197816115

Produktų klasė

310

Aprašymas**Modelis:**

- **Plieninis korpusas su integruotu plieniniu kūgiu.**
- **Mechaninis fiksatorius.**
- **Veržiant šoninę užveržimo varžtą, detalė atitinkamai 2 gnybtiniais pleištais įtraukiama ašine kryptimi ir užspaudžiama.**
- **Tvirtinimas prispaudikliais, T formos bazavimo kaladėlėmis arba nulinio taško fiksavimo sistemoje fiksavimo varžtu Nr. 360066.**
- **Paruoštos kiaurymės nulinio taško fiksavimo sistemai.**

Aukštis reguliuojamas 3 mm žingsniu per pasukimą. Maksimali reguliavimo riba 25 mm. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Paprastas ir tikslus pozicionavimas ant staklių stalo. Kompleksinių dalių užspaudimas, pvz., formų gamyboje.

Deformuotų detalių išlyginimui.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 120, dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, aukščio elementas Nr. 360068.

Techninis aprašymas

Užveržimo aukštis	125 - 150 mm
Ilgis L	144 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Tipas	1
Sukimo momentas	10 Nm
Plotis B	99 mm
Serija	ZeroClamp
Produkto rūšis	Užspaudimo elementas