

**Garant****Universalus modulinis spaustuvas 120, Bėgelio ilgis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360110 800
GTIN	4045197815934
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- Visos kontaktinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.
- Bazinės spaustuvių kreipiančiosios ir lūpos užgrūdintos.
- Kompaktiška modulinė konstrukcija, didelė užspaudimo jėga iki 40 kN, maksimalus užveržimo momentas 50 Nm.
- Tvirtinimo kiaurymės GARANT ZeroClamp fiksuoto nulinio taško sistemai (tarpcentrinis atstumas 200mm) standartinės, arba galima užspausti užspaudimo/fiksavimo plokštelėmis arba prispaudikliais.
- Liniuotė ant kreipiančiosios paviršiaus leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti užspaudimo elementus.
- Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.
- Galimas tradicinis užspaudimas arba prispaudikliais.
- Užspaudimo ribas galima praplėsti pagal poreikius.
- Paprastas užspaudimo jėgos reguliavimas dinamometriniu raktu.

**Paskirtis:**

- 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais apdirbimo centrais.
- Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo ar užspaudimo stovuose.

**Priedai pasirinktinai:**

Užspaudimo lūpų variantus, magnetines plokšteles ir ruošinio atramas žr. Nr. 360112 iki 360129. Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 18M16, spaustukas Nr. 360127.

**Techninis aprašymas**

Plotis B	120 mm
Aukštis H	60 mm
Bėgelio ilgis	800 mm
Ilgis L	800 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo bėgelis

## Priedai

Įdėklas užspaudimo elemento tvirtinimui Tipas GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Bazinė lūpa Tipas F	360119 F
Bazinė lūpa Tipas P	360119 P
Žemyn traukianti lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360114 120
Prispaudiklių rinkinys 6 vnt.	360127
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16
Uždedamos aliumininės lūpos Žiaunų plotis 120 mm	360122 120
Lygiagreti užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360115 120
Kietlydinių dengtos lūpos Žiaunų plotis 120 mm	360124 120
Įdėklas užspaudimo elemento tvirtinimui Tipas GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Keičiama lūpa Medžiaga STAHL	360162 STAHL
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	656050 60
Bazinė užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360116 120