

**Garant****Kūginė freza, forma C 45°, be dangos, Ø js16 DC: 16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 194040 16     |
| GTIN             | 4045197109606 |
| Produktų klasė   | 11W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.  
Forma C pjauna šoniniu ir galiniu paviršiais.

**Pastaba:**

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

**Techninis aprašymas**

|   |           |
|---|-----------|
| Dantų skaičius Z  | 6         |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>                               | 16 mm     |
| Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>                                 | 6,7 mm    |
| Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>   | 12 mm     |
| Bendras ilgis L   | 60 mm     |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                           | 4 mm      |
| Forma   | C         |
| Danga   | be dangos |
| Ašmenys   | HSS Co 5  |
| Norma   | DIN 1833  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø  | js16             |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai    |
| Kotas                      | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas          | ne               |
| Koto tolerancija           | h6               |
| Kampų nuožulos kampas      | 45 laipsniai     |
| Spalvinis žymėjimas        | be               |
| Produkto rūšis             | Kūginė freza     |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         | 70 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 22 m/min       | K         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 35 m/min       | N         |
| Uni                            | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |