

Garant**Kūginė freza, forma D 45°, be dangos, Ø js16 DC: 32mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 194020 32 |
| GTIN | 4045197109514 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.
Forma D pjauna tik šoniniu paviršiumi.

Pastaba:

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 32 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 15 mm |
| Dantų skaičius Z | 12 |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 71 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 8 mm |
| Forma | D |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Norma | DIN 1833 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | js16 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Kūginė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 70 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 22 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 35 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |