


**Garant**
**Cilindrinė freza H, be dangos, Ø × plotis js16: 90X35mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181100 90X35
GTIN	4045197096449
Produktų klasė	11U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Freza pjauna cilindrinu ir galiniu paviršiumi.

**Paskirtis:**

**Tipas H** = smulkiadantė, 20° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

**Pastaba:**

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.

$f_z$  skirta  $a_p = 0,5 - 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	90 mm
Kiaurymės Ø H7	27 mm
Dantų skaičius Z	16
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	35 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelium
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	22 m/min	P
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		