

Garant

T formos freza segmentinių pleiščių grioveliams, be dangos, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X3mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 194010 19,5X3 |
| GTIN | 4045197109248 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas
Modelis:

Pjauna šonine briauna su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Pastaba:

Pleištinių griovelių frezavimui pagal DIN 6888.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888 | 3,0×7,5 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 19,5 mm |
| Dantų skaičius Z | 10 |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 3 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Norma | DIN 850 D/F |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Griovelių freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 70 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 22 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 35 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |