

**Garant**
**Cilindrinė freza N, TiAlN, Ø × plotis js16: 40X32 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Produktų klasė	11U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta universaliam apdirbimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

Su 30° sraigtiniu grioveliu ir TiAlN danga.

**Pastaba:**

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Kiaurymės Ø H7: 16 mm

Dantų skaičius Z: 6

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	6
Kiaurymės Ø H7	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme

Bendras aukštis	32 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su grioveliu
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza