

**Garant****Kūginė freza, forma C 45°, be dangos, Ø js16 DC: 28mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194040 28
GTIN	4045197109644
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.  
Forma C pjauna šoniniu ir galiniu paviršiais.

**Pastaba:**

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Dantų skaičius Z	10
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	7,5 mm
Forma	C
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kūginė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		