

Garant

T formos griovelių rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, $\varnothing DC \times LC$ d11 \times d11: 36X16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	194050 36X16
GTIN	4045197109743
Produktų klasė	11W

Aprašymas

Modelis:

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis ir drožlialaužiais grioveliais.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	36 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	20 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Dantų skaičius Z	8
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	17 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5

Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		