

Garant

T formos freza segmentinių pleiščių grioveliams, be dangos, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194010 22,5X5
GTIN	4045197109286
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Pjauna šonine briauna su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Pastaba:

Pleiščių griovelių frezavimui pagal DIN 6888.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	22,5 mm
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	5,0×9,0 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,08 mm
Dantų skaičius Z	10
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 850 D/F

Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		