

**Skaitmeninis indikatorius Bluetooth Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------|
| Užsakymo numeris | 404301 25 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 40N |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas korpusas su dideliu ekranu ir papildomu analoginiu ekranu. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. **Išankstinis matmenų nustatymas (Preset)** bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas. Suderinamas su pasirenkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 dyd. PACK.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-----------|
| Leistina paklaida | 0,0016 mm |
|-------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Matavimo jėga | 0,65 - 1,15 N |
| Baterijų kiekis | 1 |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Korpuso Ø | 59,5 mm |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm |
| Korpuso storis | 32,9 mm |
| Serija | HCT |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm |
| Jungiamojo antgalio Ø h6 | 8 mm |
| Kalibravimas | C1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Belaidis naudojimas | HCT mobilioji programėlė |
| Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

023010 100

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 100 mm

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm | 434920 90 |
| Plieninis liestukas Tipas 12 | 434900 12 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 2 | 434910 2 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5 | 434910 18/5 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30 | 434900 14/30 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4 | 434910 18/4 |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20 | 434900 29/20 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm | 434920 10 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 17 | 434910 17 |
| Plieninis liestukas Tipas 20 | 434900 20 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm | 434920 30 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40 | 434900 14/40 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/20 | 434900 11/20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 11 | 434910 11 |
| Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 25 mm | 434212 25 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434917 50 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1 | 434900 18/1 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434918 50 |
| Prijungimo kabelis Tipas R2 | 498948 R2 |
| Plieninis liestukas Tipas 29/10 | 434900 29/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 2 | 434900 2 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3 | 434910 18/3 |
| Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 12,5 mm | 434212 12,5 |

| | |
|---|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 18/6 | 434900 18/6 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30 | 434900 11/30 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm | 434920 60 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm | 434920 20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10 | 434910 10 |
| Plieninis liestukas Tipas 24 | 434900 24 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm | 434920 80 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm | 434920 50 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1 | 434910 18/1 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2 | 434900 18/2 |
| Plieninis liestukas Tipas 28 | 434900 28 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm | 434920 40 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm | 434920 100 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35 | 434900 11/35 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm | 434920 70 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 14 | 434910 14 |
| Plieninis liestukas Tipas 15 | 434900 15 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/5 | 434900 18/5 |
| Nulenkiamas liestukas | 434912 |
| Plieninis liestukas Tipas 17 | 434900 17 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434917 25 |
| Plieninis liestukas Tipas 16 | 434900 16 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25 | 434900 11/25 |
| Plieninis liestukas Tipas 39 | 434900 39 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6 | 434910 18/6 |
| Plieninis liestukas Tipas 10 | 434900 10 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20 | 434900 14/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4 | 434900 18/4 |
| Plieninis liestukas Tipas 13 | 434900 13 |

| | |
|---|---------------|
| Plieninis liestukas Tipas 11 | 434900 11 |
| Plieninis liestukas Tipas 14 | 434900 14 |
| Prijungimo kabelis Tipas USB2 | 498948 USB2 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2 | 434910 18/2 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15 | 434900 14/15 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434918 25 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm | 434920 15 |
| Rubino antgalis Tipas 2 | 434915 2 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 16 | 434910 16 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15 | 434900 11/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10 | 434900 30/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3 | 434900 18/3 |