



Skaitmeninis indikatorius Bluetooth Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	404301 12,5
GTIN	
Produktų klasė	40N

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su dideliu ekranu ir papildomu analoginiu ekranu. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. **Išankstinis matmenų nustatymas (Preset)** bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Suderinamas su pasirinkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 dyd. PACK.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirinkama	0,0001 mm
----------------------------	-----------

Korpuso Ø	59,5 mm
Kalibravimas	C1
Serija	HCT
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	0,0012 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso storis	32,9 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo jėga	0,65 - 0,9 N
Maitinimas	Baterijos
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Laikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023010 12,5

023000 12,5

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

Priedai

Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 25 mm	434212 25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 12,5 mm	434212 12,5
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1

Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20