

## Mitutoyo

### Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 35-60mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

##### Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių  $\varnothing$  tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

##### Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

#### Techninis aprašymas

Centravimo lėkštelės plotis	20 mm
Matavimo gylis	150 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 60 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 $\mu$ m
Liestukų skaičius	6

Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
DAkKS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Ilgintuvas (50 mm)	435210
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435230 1
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435230 0,5
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90