

Garant
Cilindrinė freza aliuminiui, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211759 63/5
GTIN	4062406681838
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), reikia reguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Įrankių keitimas: PowerCard

Bendras ilgis L_{viso} : 40 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 22 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} : 116 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} : 124 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p : 8 mm

Nuožulos kampas α_{max} : 1,7 laipsniai

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	124 mm
---	--------

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,7 laipsniai
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219878 5 (15IP)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	ZDHT 1505
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	50,56 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui