


Garant
ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Kampo spindulys: 4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1–0,25 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$: 13,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	13,5 mm
Kampo spindulys	4 mm
Pastūma f_z per dantį	0,1–0,25 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDHT 150540FR-F10
Kietlydinys	HU7705
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	2000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	900 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		