


**Garant****ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

**Pastaba:**

Prieš naudojant šią keičiamą plokštelę, kurios  $r = 6,0$  mm, reikia sureguliuoti laikiklį.

Kampo spindulys: 6 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1–0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	6 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,1–0,25 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDHT 150560FR-F10
Kietlydinys	HU7705
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	2000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	900 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		