

Garant**T formos griovelių freza, be dangos, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 194030 25X11 |
| GTIN | 4045197109576 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 25 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ² | 0,08 mm |
| skirta T formos grioveliams DIN 650 | 14 mm |
| Dantų skaičius Z | 8 |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 12 mm |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 82 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 11 mm |
| efektyvus dantų skaičius Z _{eff} | 4 |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | d11 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Griovelių freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 70 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 22 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 35 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |