

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 10/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A10K STFCR/L11
Bendras ilgis L	125 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L_3	6,2 mm
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Galvutės ilgis L_1	22 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis