

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 16/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	31 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9,2 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	18 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A16Q STFCR/L11
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Serija	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis