

**Garant**
**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 12/11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	24,3 mm
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	140 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Serija	GARANT Master
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L STFCR/L11
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis