

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A20R STFRCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	11,1 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis $L_1$	36 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis