

**Garant**
**T formos griovelių rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos,  $\varnothing DC \times LC$   
d11  $\times$  d11: 16X8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194050 16X8
GTIN	4045197109682
Produktų klasė	11W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis ir drožlialaužiais grioveliais.

**Pastaba:**

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	8 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Dantų skaičius Z	8
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	7 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	8 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	4
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5

Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		