

Garant**Kūginė freza, forma D 45°, be dangos, Ø js16 DC: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194020 22
GTIN	4045197109484
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.
Forma D pjauna tik šoniniu paviršiumi.

Pastaba:

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	22 mm
Sužeminto koto Ø D_1	10,2 mm
Dantų skaičius Z	8
Koto Ø D_s	12 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	6 mm
Forma	D
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kūginė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		