

HOLEX**Video endoskopas be zondo, Tipas: F1100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX vaizdo endoskopas su dideliu, aiškiu LCD ekranu ir daugybe funkcijų. Papildoma apsauga nuo saulės spindulių. Prietaisą galima saugiai paimti ir laikyti už 2 rankenų. Bazinis prietaisas suderinamas su visais HOLEX endoskopiniais zondais Nr. 492932 – 492944.

- **Bazinis prietaisas su 7 colių LCD ekranu (vaizdo dalis 6 colių).**
- **Priartinimo režimas; skaitmeninis priartinimas 3 pakopomis: 1,5x, 2x ir 5x.**
- **Saugomi atvaizdai ir vaizdo įrašai.**
- **USB ir AV išvadas. Dėl integruotos USB ir AV išvesties, galima nuotraukas ir vaizdo įrašus perkelti į PC.**
- **Integruotas, įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, veikiantis 5 val.**
- **180° vaizdo pasukimas arba atspindys.**

Privalumai:

- **Intuityvus jutiklinis ekranas su viso ekrano vaizdu.**
- **Itin tvirtas ir geriausiai tinka naudojimui lauke.**
- **Plačios pritaikymo ribos 6 colių.**
- **Vaizdo sekcija dalijama lygiagrečiam 0° ir 90° vaizdo rodymui, kai naudojamas Ø 6 mm zondas.**
- **Galimybė komentuoti įrašant garsus. Naudojant įmontuotą mikrofoną patikros metu galima įrašyti komentarus. Tokiu būdu nebereikia užrašų.**
- **Galima pridėti pastabų prie vaizdų.**
- **Išsaugotų vaizdų palyginimas su vaizdais realiuoju laiku.**

- **Parinkti nustatymai yra aiškiai rodomi ekrane.**

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Tvirtas, drėgmei ir dulkėms atsparus transportavimo lagaminas, SD atminties kortelė, maitinimo blokas (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB duomenų kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys. **Be zondo.**

Priedai pasirinktinai:

Endoskopiniai zondai Nr. 492932 – 492944.

Techninis aprašymas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įrašymo formatas	JPEG / AVI (30fps)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
IP apsaugos klasė	IP 55
sufokusavimo gylis	16 – 60 mm
Ekrano dydis	7 in
Ekrano raiška	640×480 px
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C
Indikatorius	Liečiamasis ekranas
Produkto rūšis	Endoskopas

Priedai

Ličio jonų baterija Tipas	492918
---------------------------	--------