

Garant**VHM freza MTC, be dangos, Ø DC: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202243 10 |
| GTIN | 4045197537607 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasižalina** ilgos aliuminio drožlės.

Konstruktinis ilgis panašus į **DIN 6527**.

Paskirtis:

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 10 mm |
| Koto forma | HA |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 9,2 mm |
| Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu | 30 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,04 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 72 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 22 mm |

| | |
|---|---|
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | W |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | MTC |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 190 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 150 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 120 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 180 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 130 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK | tinka | 130 m/min | N |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------|---|
| PF 31 | tinka | 110 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Cu | tinka | 120 m/min | N |
| CuZn | tinka | 150 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB