



Apsauginės ausinės Howard Leight™ Sync®, Tipas: SYNC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Produktų klasė	09A

Aprašymas

Modelis:

Apsaugines ausines galima prijungti prie mobiliojo telefono naudojant Bluetooth® ryšį. Mikrofonas su apsauga nuo vėjo aiškiam kalbos suvokimui triukšmingoje aplinkoje užtikrinti su **galimybe skambinti naudojant mobilųjį telefoną**. Gaunamus skambučius galima nesudėtingai priimti arba atmesti paspaudus mygtuką. Per **Bluetooth® sąsają visus garso įrašus, esančius mobiliajame telefone, galima perkelti** į apsaugines ausines. 3,5 mm jungtis taipogi suteikia galimybę prijungti mobilųjį telefoną. Paspaudus mygtuką galima reguliuoti garsumo lygį, o spalvotos LED lemputės suteikia grįžtamąjį ryšį apie skirtingus nustatymus. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

SNR vertė (slopinimo vertė): 30 dB(A)

Eksploatavimo trukmė: 50 h

Svoris: 387 g

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Eksploatavimo trukmė	50 h
Svoris	387 g
SNR vertė (slopinimo vertė)	30 dB(A)
Baterijos tipas	Mignon, AA
Gamintojo pavadinimas	SYNC WIRELESS IMPACT
Serija	Howard Leight™ Sync®
Norma	EN 352-8
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-1
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės