

Garant**GARANT Master Titan VHM našus plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164410 4
GTIN	4062406698119
Produktų klasė	10P

Aprašymas**Modelis:**

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Tolerancijos specifikacijos:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nominalusis Ø D _c	4 mm
Tolerancija	konfigūruojam.
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm

Ø ribos	3,701 - 4,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	39 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,24 mm/aps,
Serija	Master Titan
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		