

## Garant

### GARANT Master Titan VHM našus plėstuvus HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 9mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	164410 9
GTIN	4062406698218
Produktų klasė	10P

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui**, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

##### Tolerancijos specifikacijos:

**Konfigūruojama:** plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

##### Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

##### Pastaba:

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

#### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	100 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,42 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Serija	Master Titan

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Ø ribos	8,701 - 9,2 mm
Tolerancija	konfigūruojam.
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	10 mm
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		