

Garant**GARANT Master Titan VHM našus plėstuvus HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 8,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164410 8,5
GTIN	4062406698201
Produktų klasė	10P

Aprašymas**Modelis:**

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai titano apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams**. Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.

Tolerancijos specifikacijos:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktas tolerancijas.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosiosms kiaurymėms.

Pastaba:

Tiekimo terminas: 4 savaitės.

Techninis aprašymas

Serija	Master Titan
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Ø ribos	8,201 - 8,7 mm
Tolerancija	konfigūruojam.
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	100 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,42 mm/aps,
Nominalusis $\varnothing D_c$	8,5 mm
Plėtimo \varnothing matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		