

**HOLEX****Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313405 200
GTIN	4019208193410
Produktų klasė	32R

**Aprašymas****Modelis:**

Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio × 90°.

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **neoksiduoti**.

**Apdirbama medžiaga:**

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

**Tinka:**

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

**Priedai pasirinktinai:**

Spraustukai Nr. 313505–313605.

**Pastaba:**

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

**Techninis aprašymas**

Griovelio plotis D	17 mm
Ilgis L	75 mm
Aukštis H	53 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	19 mm
Plotis B	36 mm

tinka griebtuvams	200 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	12 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos