


HOLEX**Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313475 160
GTIN	4019208193489
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio \times 90°.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo \emptyset .

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **neoksiduoti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhme ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
tinka griebtuvams	160 mm
Aukštis H	40 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	22 mm
Plotis B	35 mm

Griovelio plotis D	17 mm
Ilgis L	78 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos