

HOLEX**Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313315 315
GTIN	4062406699147
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Pageidaujamo užspaudimo \varnothing ištekiniui. **Išfrezuota** atraminė plokštuma, **nejuodinta**.

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

Dyd. 400 tinka ir griebtuvo dydžiui 500.

Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai.**

Techninis aprašymas

Griovelio plotis D	12 mm
Plotis B	35 mm

Atstumas tarp kiaurymių b	54 mm
Ilgis L	145 mm
tinka griebtuvams	315 mm
Liežuvėlio ilgis A	26 mm
Aukštis H	50 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai