



## Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313405 160
GTIN	4062406699161
Produktų klasė	32R

### Aprašymas

#### Modelis:

Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio × 90°.

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **neoksiduoti**.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
- Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Ilgis L	67 mm
Griovelio plotis D	17 mm
tinka griebtuvams	160 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Plotis B	36 mm

Atstumas tarp kiaurymių a	12 mm
Aukštis H	53 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	19 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos