


HOLEX**Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 170****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313725 170
GTIN	4067263151890
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:****Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **nejuodinti**.**Apdirbama medžiaga:**

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.**Priedai pasirinktinai:**

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

Techninis aprašymas

Ilgis L	72 mm
Griovelio plotis D	12 mm
tinka griebtuvams	170 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Plotis B	32 mm
Sriegiams DIN 912	M10

Aukštis H	40 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos