


**HOLEX****Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 170****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313745 170
GTIN	4067263151333
Produktų klasė	32R

**Aprašymas****Modelis:**

Uždedami kumšteliai, minkšti, ilgi, dantukų forma 1,5×60°.

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **nejuodinti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

**Apdirbama medžiaga:**

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

**Tinka:**

Schunk, Röhms ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

**Priedai pasirinktinai:**

Spraustukai Nr. 313505–313605.

**Pastaba:**

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

**Techninis aprašymas**

Plotis B	31 mm
Sriegiams DIN 912	M10
Aukštis H	32 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	20 mm

tinka griebtuvams	170 mm
Ilgis L	82 mm
Griovelio plotis D	12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos