


Mitutoyo

Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 18-35mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių \varnothing tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 35 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Centravimo lėkštelės plotis	12,7 mm
Matavimo gylis	100 mm
Liestukų skaičius	9

Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Reguliavimo žiedas ,vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435220 0,5
Reguliavimo žiedas ,vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435220 1