

Garant
Sferinė freza, Weldon kotas, Tipas: 2

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 216825 2 |
| GTIN | 4062406706425 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas
Paskirtis:

Skirtas išgaubtiems ruošinių spinduliams kurti. Plonas ir kompaktiškas dizainas užtikrina platų pritaikymo spektrą ir puikiai tinka naudoti giliose kiaurymėse.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: ne

Sferinė freza: pirmyn

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Koto $\varnothing D_s$: 20 mm

maksimalus \varnothing : 22 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 35 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 120 mm

minimalus spindulys: 3 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219879 1 (TX15; 3Nm) |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | 216841 3 - 5 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Bendras ilgis L_{viso} | 120 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Iškyšos ilgis L_1 | 35 mm |
| minimalus spindulys | 3 mm |

| | |
|------------------------|--------------|
| maksimalus \emptyset | 22 mm |
| Koto $\emptyset D_s$ | 20 mm |
| maksimalus spindulys | 5 mm |
| Sferinė freza | pirmyn |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Įrankių keitimas | PowerCard |

Priedai

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm | 211750 3,0 |