

Garant
Sferinė freza, Weldon kotas, Tipas: 1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216825 1
GTIN	4062406706418
Produktų klasė	210

Aprašymas
Paskirtis:

Skirtas išgaubtiems ruošinių spinduliams kurti. Plonas ir kompaktiškas dizainas užtikrina platų pritaikymo spektrą ir puikiai tinka naudoti giliose kiaurymėse.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: ne

Sferinė freza: pirmyn

Įjovimo briaunų skaičius Z: 2

Koto $\varnothing D_s$: 20 mm

maksimalus \varnothing : 22 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 35 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 120 mm

minimalus spindulys: 1 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	219879 1 (TX15; 3Nm)
Įjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
tinkamos keičiamosios plokštelės	216841 1 - 2,5
maksimalus spindulys	2,5 mm

minimalus spindulys	1 mm
maksimalus \emptyset	22 mm
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Sferinė freza	pirmyn
Koto tipas	Weldon kotas
Įrankių keitimas	PowerCard

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15