

**Garant****Spindulinės keičiamos plokštelės, HB7525, Spindulys r: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216841 1
GTIN	4062406706432
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Paskirtis:**

Universali keičiama plokštelė, tinkama plienui, legiruoto plieno medžiagoms ir ketui. Optimizuotas drožlialaužis sklandžiam drožlių laužimui.

**Pastaba:**

Taip pat galima naudoti su tekinimo įrankiais išoriniam spinduliui Nr. 294500.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 - 0,4 mm

Ilgis L: 15 mm

Plotis B: 9,52 mm

Plokštelės storis S: 3,18 mm

spindulinė freza: 216825 1

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,1 - 0,4 mm
Plotis B	9,52 mm
Ilgis L	15 mm
Plokštelės storis S	3,18 mm

spindulinė freza	216825 1
Kietlydinys	HB7525

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	390 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		