

Garant**Laikiklis spindulinėms keič. plokštelėms, Koto aukštis h: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	294500 20
GTIN	4062406706531
Produktų klasė	21T

Aprašymas**Modelis:**

Su šlifuoju kontaktiniu paviršiumi ir padėties reguliavimo kaiščiais spindulinių keič. plokštelių tvirtinimui.

Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

Tinka:

Spindulinė keičiamoji plokštelė Nr. 294510 ir 216841.

Pastaba:

D_{min} atitinka mažiausią galimą komponento vidinį skersmenį, kad būtų išvengta susidūrimo.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
L_4	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	294510
b	20 mm
Sferinė freza	pirmyn
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX15

675155 TX15