

Garant**Spindulinės keičiamos plokštelės, HB7525, Spindulys r: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	294510 2
GTIN	4062406706579
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Paskirtis:**

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

Tinka:

Laikiklis Nr. 294500 ir spindulinė freza Nr. 216825.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps.
Sferinė freza	pirmyn
s	3,18 mm
l	15 mm
d.	9,52 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min

Kietlydinys

HB7525

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui