

**Garant****Spindulinės keičiamos plokštelės, HB7525, Spindulys r: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	294510 3,5
GTIN	4062406706609
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Paskirtis:**

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

**Tinka:**

Laikiklis Nr. 294500 ir spindulinė freza Nr. 216825.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps.
Sferinė freza	pirmyn
d.	9,52 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
s	3,18 mm
l	15 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min

Kietlydinys

HB7525

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui